



発行元 | 東海機器工業(株)

本社：愛知県小牧市下小針中島1丁目150-1

Tel.0568-68-7111(代)

Fax.0568-68-7011

営業所のご案内

東 北：Tel.022-349-4577

東 京：Tel.048-855-6031

中 国：Tel.082-273-0555

大 阪：Tel.0568-68-7111

九 州：Tel.092-503-2502

ユーザー  
紹介

全自動反転式平刺機 >>>>>>>>> ロボオート6B型  
 全自動反転式返縫機 >>>>>>>>> ロボエース6型

## - 愛知県碧南市 - 角谷畳店 様

明治43年(1910年)に創業し、現在で4代目となる名倉伸介様が社長を務めておられます。創業111年で地域からの信頼も厚く、国産原料にこだわり昔ながらの製法で畳を製造されています。最もこだわられているのは、**自分の目で見えて判断し納得した材料をお客様に提供すること**。「国産表にこだわった経営」で主に一般個人のお客様に販売されております。一人作業のため納期への不安や、外注分を自社製作し利益率UPに繋げたい為 2019年にもものづくり補助金を利用してロボオート6B型とロボエース6型を導入して頂きました。また、ONETEAM勉強会第1期に参加され、チーム総合第1位の栄冠にも輝きました。畳に触れる機会を多く持つことによって、幅広い世代の方や海外の方にも畳を持つ「良さ」を感じてほしいそうです。



角谷畳店 名倉 伸介 様



ロボエース6型



ロボオート6B型



店舗外観

店主からの  
一言

## 導入後

## Point

1

1 時間に 4 畳程度の仕上げだったのが 8 畳まで仕上げることができ、**製作時間が短縮でき生産性が向上した。**

## Point

2

平刺しを環縫い方式で製作することにより、**跡が付かなくキレイな外観で製作することができた。**

## Point

3

返縫い機が全自動のため、**他の作業時間に費やすことが出来るようになった。**また、**他の作業(框・平刺し)に丁寧に掛かりやすくなったため、全体的に畳の仕上がりが良くなった。**

## Point

4

表裁断刃の回転方向が変わるので表替え時に、**表の裁断の手間を省くことができ、更に表の裁断面がキレイで良くなった。**

## 新規導入機種紹介

## - 全自動反転式平刺機 -

## ロボオート6B型 巾差しスケール3付



YouTube



- ・上前定規合わせだけで平刺全行程を自動運転
- ・縁の張り具合を簡単に調整ができ綺麗な仕上がりに！

## - 全自動反転式返縫機 -

## ロボエース6型



カタログPDF



- ・畳を載せたらスタートボタンを押すだけで返し全行程を自動運転
- ・薄床の床裏の針の抜けが深くなり仕上がりが良くなる！


## 既存機種

## - 両用機 -

## スーパーリード5型

## - 染土落し機 -

## ハンディークリーナー



梅雨を迎える  
前から出来る



# カビダニ対策



梅雨に備える必須アイテムをご紹介します！

## 殺ダニ・消臭乾燥機 / サン NA



- 高温加熱でカビ等の菌を殺菌！臭いも分解！
- 畳芯温センサーが付いているので畳の中に潜り込んだダニも確実に退治！
- 高齢化社会を迎えて寝具類の消毒サービスの提案を！



## 防虫剤 / ダニシラズ

- 無臭の上、薬剤付着面を畳床側に向けて使用するためハイハイする小さなお子様にも安心！
- 表と床の間に入れて縫い付けるシートタイプ
- 通気性が呼吸作用のあるワラ畳の快適さを損なわない



- 薬剤の殺虫効果テキメン！
- 長期間防虫効果が持続
- 保証付きのダニ対策



## 抗菌・防カビ剤 / シグナル



- 業界トップレベルの2000種以上の菌に効果を発揮！
- 菌を寄せ付けないメカニズムで耐性菌ができてにくい
- 抗菌作用のため、A型インフルエンザにも効果あり
- 高温多湿地域の梅雨時期に効果あり
- 非流出系で効果が長時間持続

## 銀イオン抗菌剤 / サンクリーンシャワー

- 医療分野でも幅広く使われている
- 消臭効果が長時間持続
- 1本500ccを20倍に希釈して使用（1箱12本入）



- 金属イオンが徐放することにより強い抗菌・抗カビ効果がある



コロナ禍で消毒意識が高まっています！サービスの多角化としていかがでしょうか

## 電気式小型乾燥機 / S-3B

- 病院・施設でも実績あり。ダニ・カビ・菌・ウイルスを消毒。寝具類を丸ごと持続抗菌加工できる仕様もあります
- 畳は6枚までOK！50℃～80℃まで温度調整可能



- 熱交換方式の為加熱空気はいつもクリーン！
- 処理前に抗菌剤クリーンシャワーを噴霧すれば、長時間菌の繁殖を抑制できる
- 電気仕様で安心（200V 三相）コンパクトで設置場所を選ばない
- 外寸法：W80cm×L230cm×H190cm

## 超微粒子噴霧消毒機 / シャットノクスミニ



- 特殊ノズルにより15ミクロン以下の粒子を約6m（ミニタイプは3m）も飛ばす事ができるため、手の届かない場所でも簡単に消毒が可能！
- 高濃度アルコールを液化炭酸ガスの圧力を利用して引火の危険性がなく安全かつ効果的なスプレー消毒が可能

**POINT** 手動スプレーガン専用  
スプレーガンでピンポイント消毒ができます！



お問合せ先

東海機器工業株式会社 | TEL.0568-68-7111

〒485-0051 愛知県小牧市下小針中島1丁目150-1 | FAX.0568-68-7011 | <https://www.tokai-kiki.co.jp> | [info1@tokai-kiki.co.jp](mailto:info1@tokai-kiki.co.jp)